


# PT250R-2003-IOL-H1141/X



## 压力变送器 – IO-Link，具有两路开关输出



### 特点

- 全焊接金属测量元件
- 压力范围0...250 bar ( 相对值 )
- 孔板压力峰值
- 18...33 VDC
- 常开/常闭触点，2路PNP/NPN输出，IO-Link
- 采用1/4"-18 NPT外螺纹的工艺连接件
- 插入式器件，M12 × 1

### 接线图



### 功能原理

PT...-2000产品系列中的压力传感器采用完全焊接的金属测量单元，采用2线、3线甚至4线技术，可在高达1...1000 bar的各种压力范围内工作。针对不同的传感器型号，经处理的信号为模拟输出信号（4...20 mA、0...10 V、0...5 V、1...6 V，辐射测量）或数字IO-Link过程参数。IO-Link传感器版本还具有两个独立可配置的开关输出。除了标准型号外，还有特殊传感器，用于ATEX区域或氧气应用。广泛的工艺连接和电气连接可在广泛的应用中提供高度的灵活性。

### 技术数据

型号	PT250R-2003-IOL-H1141/X
货号	100022258
<b>压力范围</b>	
压力类型	相对压力
压力范围	0...250 bar
	0...3625.95 psi
	0...25 MPa
可耐过压	≤ 750 bar
抗冲击压力	≥ 1500 bar
响应时间	< 2 ms, 典型值 1 ms
长期稳定性	0.25 % FS, 依据IEC EN 60770-1
<b>供电</b>	
工作电压	18...33 VDC
	在IO-Link模式下
	9...33 VDC
	在SIO模式下
短路保护 / 反极性保护	是 / 是
防护类型和等级	IP67 / III
绝缘电压	750 VDC
<b>输出</b>	
1路输出	开关量输出或IO-LINK模式
Output 2	开关量输出
<b>开关量输出</b>	
通信协议	IO-Link
输出性能	常开/常闭触点, PNP/NPN
开关电流	≤ 100 mA

## 技术数据

开关频率	≤ 100 Hz
开关点距离	≥ 0.5 %
开关点：	( 最小值 + 0.005 × 测量范围 ) ... 满量程的100%
释放点	最小值至 ( SP - 0.005 × 测量范围 )
在频繁开关	≥ 100 ms
开关点 SP1	出厂设置：测量范围端值的25%
释放点 rP1	出厂设置：测量范围端值的23%
开关点SP2	出厂设置：测量范围端值的75 %
释放点rP2	出厂设置：测量范围端值的73 %
分辨率	<± 0.1 % FS
精度(LHR)	±0.3 % FS ( 典型值；最大值±0.5 % FS )
<b>IO-Link</b>	
IO-Link特性	V 1.1
参数化	FDT/DTM
传输方式	可采用3线方式
传输速率	COM 2 / 38.4 kbps
框架类型	2.2
<b>温度状态</b>	
介质温度	-40...+135 °C
温度系数	± 0.2 % 满量程/10K
<b>环境条件</b>	
工作温度	-30...+85 °C
储藏温度	-50...+100 °C
防震性	20 g , 15...2000 Hz , 15...25 Hz , 振幅 ±15 mm , 三个方向均为1频程/分钟 , 50 个连续负荷, 符合IEC 68-2-6认证
防冲击性	100 g , 11 ms , 半正弦波曲线 , 全部6个方向 , 从1米高处自由落体到混凝土表面 (6x) 符合IEC 68-2-27认证
<b>机械数据</b>	
外壳材料	不锈钢/塑料, 1.4404 (AISI 316L)/聚芳基酰胺50 % GF UL 94 V-0
接液部分材质	不锈钢1.4404 ( AISI 316L )
压力传感器材质	不锈钢1.4435 ( AISI 316L )
过程连接	1/4" NPT-18外螺纹
压力连接扳手尺寸/连接螺母	24
电气连接	接插件, M12 × 1
外壳螺母的最大拧紧扭矩	20 Nm
<b>参考条件依据 IEC 61298-1</b>	
温度	15...+25 °C
气压	860...1060 hPa 绝对值
湿度	45...75 %

## 技术数据

辅助电源	24 VDC
可编程项	偏移；滤波器；切换点；迟滞/滤波功能，常闭/常开；最小/最大压力值，压力峰值计数器；工作小时计数器
<b>测试/认证</b>	
认证	cULus
UL注册号	E302799
MTTF	1200 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C 认证

## 附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-P7X2-2/TXL	6626795	连接线缆，M12母头，直式，4针，2个LED，线缆长度：2 m，护套材质：PUR，黑色；cULus 认证；其他线路长度可订货，详见 <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>
	WKC4.4T-P7X2-2/TXL	6626173	连接线缆，M12母头，弯角，4针，2个LED，线缆长度：2 m，护套材质：PUR，黑色；cULus 认证；其他线路长度可订货，详见 <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>

## 附件

尺寸图	型号	货号	
	USB-2-IOL-0002	6825482	IO,链路主设备，具有集成USB端口