


TN-UHF-Q300-MYS-LNX
UHF读取器



技术数据

型号	TN-UHF-Q300-MYS-LNX
货号	100025582
电气数据	
工作电压	18...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 3500 mA
PoE标准	IEEE 802.3at (PoE+)
数据传输	交互的电磁场
技术	UHF RFID
使用区域(UHF)	马来西亚(919...923 MHz)
无线通讯与协议标准	ISO 18000-63 EPCglobal Gen 2
输出电源	≤ 36 dBm (EIRP), 可调
天线极性	线圈/线性可调
HPBW天线	65°
输出性能	读/写
机械数据	
安装方式	非齐平
工作温度	-20...+50 °C
设计	方型
尺寸	300 x 300 x 61.7 mm
外壳材料	铝, 铝, 银
感应面材料	玻璃纤维增强尼龙, PA6-GF30, 黑
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
电气连接	RP-TNC
输入阻抗	50 欧姆
MTTF	49 年 符合SN 29500 (Ed.99) 20 °C认证



特点


- TCP/IP
- 可自由编程且基于以太网的读/写机头，基于 Linux
- 编程语言C、C++、NodeJS、Python
- 软件组件：SSH、SFTP、HTTP、IBTP、MTXP、DHCP、SNTP、6.9.5 (LTS)、Python 3.x
- 需要实施该协议
- 用于无源外部UHF天线的4个RP-TNC连接
- 4条数字通道，可配置为PNP输入和/或0.5 A 输出
- 10 Mbps/100 Mbps传输速率
- 集成式网络服务器
- LED显示和诊断
- Gerät nur geeignet für den Betrieb innerhalb Malaysia (MYS) bei 919...923 MHz

功能原理



UHF读取器形成一个传输区域，其大小由读取器和所用标签共同决定。由于部件公差、安装位置、周围环境和材料特性（特别是金属）的影响，读写距离可能发生变化。因此，在真实运行条件下进行应用测试是非常重要的（特别是即时读写）！

技术数据



系统说明	
Processor	ARM Cortex A8, 32 位, 800 MHz
功能	512 MB Flash
RAM memory	512 MB DDR3
系统数据	
Transmission rate Ethernet	10/100 Mbps
Connection technology Ethernet	1个4针M12 D型接插件
数字量输入	
通道数	4
Connectivity inputs	M12 , 5针
输入类型	PNP
开关阈值	EN 61131-2 分类3, PNP
低电平信号电压	< 5 V
高电平信号电压	> 11 V
低电平信号电流	< 1.5 mA
高电平信号电流	> 2 mA
输入诊断类型	通道诊断
数字量输出	
通道数	4
Connectivity outputs	M12 , 5针
输出类型	PNP
诊断	通道诊断
系统数据	
包装数量	1



UX18415 RKC 4.4T-0.5-RSM 40/S3520
UX18416 RKC 4.4T-2-RSM 40/S3520
UX14184 RKC 4.4T-3-RSM 40/S3520
UX14185 RKC 4.4T-5-RSM 40/S3520




#####/PUR#####
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
##6625608
DXP#Y##
VBS2-FSM4.4-2FKM4
##6930560



RSSD-RJ45S-4416-5M
##6441633

M12 × 1###



附件

尺寸图	型号	货号	
	TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMA	100028191	HF240同轴电缆，长1 m
	TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-2-SMA	100028192	HF240同轴电缆，长2 m
	TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-4-SMA	100028193	HF240同轴电缆，长4 m
	TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-6-SMA	100028194	HF240同轴电缆，长6 m
	TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-8-SMA	100028195	HF240同轴电缆，长8 m
	TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-10-SMA	100028196	HF240同轴电缆，长10 m
	TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMA	100028197	HF240同轴电缆，长12 m

附件

尺寸图	型号	货号	
	TN-UHF-ANT-Q150-FCC	100028596	无源UHF RFID天线，尺寸为150 × 150 mm
	TN-UHF-ANT-NF-Q150-ETSI-FCC	100028594	无源UHF RFID近场天线，尺寸为150 × 150 mm
	TN-UHF-ANT-Q280-FCC	100028602	无源UHF RFID天线，带集成VESA100针脚，尺寸为280 × 280 mm

尺寸图	型号	货号	
	TN-UHF-ANT-Q250-FCC	100028600	无源UHF RFID天线，尺寸为 250 × 250 mm