


IP67级智能电源模块

24...28 VDC输出电压

单相，15 A输出电流，IO-Link接口


PSU67-1P-1M-2M5-24150-IOL-F




型号	PSU67-1P-1M-2M5-24150-IOL-F
货号	100028304
工作电压	正常供电电压
工作电压	100...240 VAC
频率	50...60 Hz
工作电压	100...300 VDC
典型功率损耗	≤ 16.2 W
PFC	0.95
功效	95 %
外部保险丝	B-6A、C-6A
内部保险丝	4个单独的eFuse
标准输出电压	24 V
工作电流	15 A
输出功率	360 W (最高+45 °C) 300 W (最高+55 °C) 150 W (最高+70 °C) 600 W (+55 °C, 最长5秒) 300 W (+70 °C, 最长5秒)
并口	否
波纹	50 mV
电路保护	限流
Approval	CE cULus RoHS SEMI F47
防护等级	IP67
工作温度	-25...+70 °C
储藏温度	-40...+85 °C
尺寸	183 x 180.6 x 58.7 mm
重量	1200 g

- 宽温度范围
- 状态指示灯
- 高效，> 95%
- 单相交流输入，7/8"，3针
- 限流输出，2 × 7/8"，5针
- 由4个单独的eFuse提供保护
- IO-Link接口，用于执行检查和设置参数
- LED接口和控制按钮，提供最大灵活性

输入分配7/8"(XD1)



输出分配7/8" (XD2和XD3)



M12 IO-Link Assignment

