


FKFDSX-RJ45SFW-88

工业以太网现场总线系统附件 – 适配器和穿墙引线



技术数据

型号	FKFDSX-RJ45SFW-88
货号	100028437
接插件A	母头接插件, M12 × 1, 直式, X型
针脚数量	8
触点	青铜, CuSn, 镀金
触点夹紧	塑料, PA GF, 黑色
拧接把手	塑料, PA, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, Nickel plated zinc
固定扭矩	0.6 ... 0.8 Nm
机械寿命	> 100 插接次数
保护类型	IP67, (拧在一起)
接插件B	母头接插件, RJ45, 弯角
针脚数量	8
触点	青铜, CuSn, 镀金
触点夹紧	塑料, PA GF, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.6 ... 0.8 Nm
机械寿命	> 100 插接次数
防护等级	IP20, (插入)
电气性能@20°C	
额定工作电压	48 V
电流	0.5 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-25...+85 °C
认证	UL 认证


特点

- 带有屏蔽, CAT6A
- 直式M12母头接插件, 8针, X型
- RJ45母头接插件, 直式, 8针
- 弯式
- 符合RoHS指令
- 防护等级: IP67(M12)、IP20(RJ45)
- UL


触点分配



电路图



通孔



mm [inch]