


FW-EWKSM0426-FD-P-0408  
可现场接线的接插件 – 工业以太网  
母头接插件，M12 × 1，弯式



技术数据

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| 型号          | FW-EWKSM0426-FD-P-0408                 |
| 货号          | 100033308                              |
| 接插件A        | 母头接插件, M12 × 1, 弯角, D型                 |
| 针脚数量        | 4                                      |
| 触点          | 青铜, CuSn, 底层镀镍, 外层镀金                   |
| 触点夹紧        | 塑料, PA 6.6, 黑色                         |
| 拧接把手        | 镀锌膜, GD-Zn, 镀镍                         |
| 连接螺母/螺钉     | 镀锌膜, GD-Zn, 镀镍                         |
| Seal        | 塑料, NBR                                |
| 固定扭矩        | 0.4 ... 0.4 Nm<br>( 观察计数器最大扭矩! )       |
| 线缆外径        | 4...8 mm                               |
| 导线横截面/夹紧能力  | 0.14...0.75 mm <sup>2</sup>            |
| 连接方式        | 推入式连接                                  |
| 机械寿命        | > 100 插接次数                             |
| 保护类型        | IP65, IP67, ( 拧在一起 )                   |
| 网络协议        | Ethernet                               |
| 屏蔽层         | 是                                      |
| 电气性能@20°C   |                                        |
| 额定电压        | 60 V <sub>AC</sub> /60 V <sub>DC</sub> |
| 绝缘阻抗        | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                    |
| 机械和化学性能     |                                        |
| 环境温度 ( 固定 ) | -40...+85 °C                           |
| 认证          | cULus                                  |

特点

- 适合以太网应用
- 通过弹簧片实现屏蔽
- D型
- 金属外壳
- 推入式连接
- 4针
- 公头接插件数据：PROFINET CAT5
- 金属外壳，可屏蔽
- 线缆引线：4.0...8.0 mm
- 接线柱可容面积：
  - 0.14...0.75 mm<sup>2</sup> ( 不带线缆终端套管 )
  - 0.08...0.5 mm<sup>2</sup> ( 带线缆终端套管 )
- 认证：cULus
- 符合UL 94 V0标准的阻燃等级
- 符合RoHS规定
- 防护等级：IP65、IP67

触点分配

