


CABLE452B-250M
PROFIBUS线缆 – 连接线缆

特点

- PROFIBUS电缆：AWG 22/1
- 护套材质：PVC，颜色：蓝色
- 护套直径：8.1 mm
- 耐油性
- 抗紫外线
- 末端裸露
- 开口端
- 电缆长度：250 m

导线横截面



技术数据

型号	CABLE452B-250M
货号	100036239
电缆	
网络协议	PROFIBUS-DP
线缆直径	Ø 8.1 mm
线缆长度	250 m
线缆护套	PVC, 蓝
屏蔽层	铝膜，镀锡铜线
导线绝缘性	PE
线芯横截面	2 x 0.34 mm²
线圈颜色	GN, RD
电气性能@20°C	
额定工作电压	300 V
电流	4 A
DC resistance (loop)	110 Ω/km
额定阻抗	150 Ω (3...20 MHz)
电容	30 pF/m
Nom.感应系数	0.9 mH/km
Damping	40 dB/km @ 16.0 MHz
机械和化学性能	
最大拉伸强度(静态)	≤ 80 N/mm²
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 8 x Ø
环境温度 (固定)	-40...+70 °C
环境温度 (移动)	-5...+50 °C
其他特性	
适用于拖链环境	否
不含卤素	否

技术数据

抗紫外线	符合UL 1581标准1200部分的要求
抗油性	是
阻燃性	符合 IEC 60332-3