


FW-ERSSM0516-PL-I-0613

可现场接线的接插件 – M12电源

公头接插件，M12 × 1，直式



技术数据


型号	FW-ERSSM0516-PL-I-0613
货号	100036742
接插件A	接插件, M12 × 1, 直式, L型
针脚数量	4+FE
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, PA UL94-V0, 黑色
拧接把手	镀锌膜, GD-Zn
连接螺母/螺钉	镀锌膜, GD-Zn, 镀镍
线缆外径	6...13 mm
导线横截面/夹紧能力	0.75...1.5 mm ²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 500 插接次数
保护类型	IP65, IP67, (拧在一起)
电气性能@20°C	
额定电压	63 V _{DC}
电流	12 A
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-40...+85 °C
认证	cULus

特点



- L型
- 金属连接螺母
- 可屏蔽
- IDC快速连接
- 5针(4+FE)
- 线缆引线：6.0...13.0 mm
- 接线柱可容面积：0.75...1.5 mm²
- 公头接插件符合IEC 61076-2-111标准

触点分配



下降曲线

