


FW-ERKSM0414-PL-P-0611
可现场接线的接插件 – M12电源
母头接插件，M12 × 1，直式



技术数据

型号	FW-ERKSM0414-PL-P-0611
货号	100045547
接插件A	母头接插件, M12 × 1, 直式, L型
针脚数量	4
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, PA UL94-V0, 黑色
拧接把手	铜, 镀镍, 灰
连接螺母/螺钉	铜, CuZn-Ni, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
线缆外径	6...11 mm
导线横截面/夹紧能力	0.75...2.5 mm²
连接方式	推入式连接
机械寿命	> 100 插接次数
保护类型	IP67, (拧在一起)
电气性能@20°C	
额定电压	63 V _{DC}
电流	16 A
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-40...+85 °C

特点



- L型
- 金属连接螺母
- 推入式连接
- 4针
- 线缆引线：6.0...11.0 mm
- 可屏蔽
- 接线柱可容面积：
 - 最大1.5 mm²或16 AWG (线缆端头无护套)
 - 最大2.5 mm²或14 AWG (线缆端头无护套)

触点分配

