


技术数据

环境条件	
工作温度	-40...+80 °C
抗震动性(EN 60068-2-6)	10 g (100 m/s²) , 55...2000 Hz
抗冲击性(EN 60068-2-27)	250 g (2500 m/s²) , 6 ms
防护等级	IP67
防护等级 (轴型 / 轴套)	IP67
MTTF	19 年

附件

尺寸图	型号	货号	
	RSSD-RSSD-4422-2M	6635150	工业以太网线缆，直式D型M12公头接插件转直式D型M12公头接插件，线缆长度2 m，护套材质PUR，绿色
	WSSD-WSSD-4422-2M	6635188	工业以太网线缆，弯式D型M12公头接插件转弯式D型M12公头接插件，线缆长度2 m，护套材质PUR，绿色
	RSSD-RJ45S-4422-2M	6635170	工业以太网线缆，直式D型M12公头接插件转直式RJ45公头接插件，线缆长度2 m，护套材质PUR，绿色
	RSSD-RJ45S-4422-7M	6635579	工业以太网线缆，直式D型M12公头接插件转直式RJ45公头接插件，线缆长度：2 m，护套材质：PUR，绿色
	RSSD-RJ45S-4422-8M	6635538	工业以太网线缆，直式D型M12公头接插件转直式RJ45公头接插件，线缆长度：2 m，护套材质：PUR，绿色

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	连接线缆，M12母头接插件，直式4针， 线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色； cULus认证
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针， 线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色； cULus认证