


用于连接至IO-Link主设备的操作面板
4个带灯按钮
OPIL-E4-IO6



型号	OPIL-E4-IO6
货号	100046892

系统数据	
供电电源	24 VDC
允许范围	18...30 VDC
连接供电电压	M12
工作电流	最大 150 mA


IO-Link	
IO-Link连接	1 × M12
IO-Link特性	V 1.1
IO-Link 端口类型	Class A
框架类型	全部支持
传输速率	COM 2 / 38.4 kbps

标准 / 指令合规性	
电磁兼容性	符合 EN 61131-2:2007 标准

系统数据	
工作温度	-40...+70 °C
储藏温度	-40...+85 °C
防护等级	IP54

- 坚固外壳
- 1个发光按钮，白光环
- 1个发光按钮，蓝光环
- 1个发光按钮，黄光环
- 1个发光按钮，红光环

M12 × 1 IO-Link



I/O分配至FIL20-8DXP

			过程数据
位置4	指示灯	输出I/O ₇	Byte.bit offset 0.7
	按钮	输入I/O ₆	Byte.bit offset 0.6
位置3	指示灯	输出I/O ₅	Byte.bit offset 0.5
	按钮	输入I/O ₄	Byte.bit offset 0.4
位置2	指示灯	输出I/O ₃	Byte.bit offset 0.3
	按钮	输入I/O ₂	Byte.bit offset 0.2
位置1	指示灯	输出I/O ₁	Byte.bit offset 0.1
	按钮	输入I/O ₀	Byte.bit offset 0.0