

TX800 HMI/PLC产品系列

7"显示器 — CODESYS V3 PLC，带TARGET和WEB VISU

优质金属外壳，电容式触摸屏玻璃面板

TX807-P3CV01





型号	TX807-P3CV01
货号	100046993
显示屏/触摸	
Display	TFT colour
触摸屏	电容式, 玻璃面板
Active screen area	7"
分辨率 (像素)	800 × 480像素 WVGA
格式	16:9
亮度	500 cd/m ² (典型值)
可调光	是, 至0%
Controller	
Processor	RISC, 四核1.6 GHz
功能	8 GB Flash
RAM memory	2048 MB
Add-on memory	1 个 USB 主机端口
实时时钟	是 (电池缓冲)
PLC数据	
编程	CODESYS V3
为 CODESYS 版本发布	V 3.5.18.30
编程语言	IEC 61131-3 (IL, LD, FBD, SFC, ST)
编程接口	Ethernet
程序内存	20000 k字节
非易失内存	63 k字节
接口	
Onboard	3个RJ45以太网端口、1个RS232/485/422端口、2个USB主机端口、1个电源端口、2个扩展槽
Onboard for selection	CANopen主站 (通过扩展模块)
Ethernet	ETH0 - 10/100 Mbit ETH1 - 10/100 Mbit
Protocols	PROFINET (Controller/Device) EtherNet/IP (Scanner/Adapter) Modbus TCP (Server/Client) EtherCAT (MainDevice)
Fieldbus	Modbus RTU (Server/Client) CANopen (Server)
USB	1个主机端口
Serial	RS232 / RS485 / RS422
扩充插槽	两个插槽，最多可安装四个插件模块
Power supply	
额定值	24 VDC，最大值0.7 A
Admissible voltage range	10...32 VDC



- 7" TFT 宽屏幕彩色显示器
- LED 背光
- 800 x 480像素分辨率
- 16 M色
- 带玻璃面板的电容式触摸屏
- 1个10/100/1000 Mbit的RJ45以太网端口
- 2个10/100 Mbit的RJ45以太网端口
- 1个串行接口 (RS232、RS485、RS422)
- 2个USB主机端口
- 1个SD卡插槽

常用数据	
Operating ambient conditions	-20...60 °C, 5...85 % 相对湿度, 非冷凝
Storage ambient conditions	-30...70 °C, 5%...85%相对湿度, 无冷凝
认证	CE cULus DNV
Ex approval	ATEX IEC Ex Haz. Loc. Class I, Division 2, Groups A, B, C and D
防护等级	前端IP66, 后端IP20 NEMA类型: 12/4X
Dimensions	
Front (W x H x D)	187 x 147 x 47 mm
Cut-out (W x H)	176 x 136 mm
安装厚度	29+5 mm
重量	approx. 1.3 kg

Connection and pin assignment

	供电 电源接插件随每件装置一同提供。	针脚分配  1 = 24 VDC 2 = 0 V 3 = $\frac{1}{2}$
	USB 接口	针脚分配  1 = 5 VDC 2 = D - 3 = D + 4 = GND
	Ethernet 以太网端口ETH1和ETH2 (10/100 Mbit) 以太网端口是独立的，但可以通过ETH0桥接。 以太网线 (示例) : RJ45公头接插件 — RJ45公头接插件 : RJ45S-RJ45S-4422-2M (ID : 6635218) RJ45公头接插件 — M12公头接插件 , 4针 , D型 : RSSD-RJ45S-4422-2M (ID : 6635170) RJ45公头接插件 — M8公头接插件 , 4针 : PSGS4M-RJ45S-4422-2M (ID : 6635247) RJ45公头接插件 — M12母头插座 , 4针 , D型 : RJ45-FKSDD-4414-2M (ID : 6935282)	针脚分配  1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c.
	Ethernet 以太网端口ETH0 (10/100/1000 Mbit)	针脚分配  1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c.



串行接口
串行接口可作为RS232、RS485或RS422运行。旁边的“Wiring diagrams”显示了各自的针脚分配。
请注意：在RS485模式下，必须从外部连接针脚1和2以及3和4！

RS232工作模式下的针脚分配


- 
- 1 = RX
 - 2 = TX
 - 3 = CTS
 - 4 = RTS
 - 5 = +5 VDC output
 - 6 = GND
 - 7 = n.c.
 - 8 = shield

RS485工作模式下的针脚分配

- 
- 1 = B- (RX-)
 - 2 = A- (TX-)
 - 3 = B+ (RX+)
 - 4 = A+ (TX+)
 - 5 = +5 VDC output
 - 6 = GND
 - 7 = n.c.
 - 8 = shield

RS422工作模式下的针脚分配

- 
- 1 = RX-
 - 2 = TX-
 - 3 = RX+
 - 4 = TX+
 - 5 = +5 VDC output
 - 6 = GND
 - 7 = n.c.
 - 8 = shield



插件模块的端口



SNMP卡插槽
SD卡 (示例) : 2-GB SD CARD (ID: 6828025)

附件

型号	货号		尺寸图
TX-IO-XX03	6828201	插入式I/O模块 — 20 DI, 12 DO, 4 AI (U/I/RTD/TC), 4 AO (U/I)	
TX-IO-DX06	6828203	插入式I/O模块 — 8 DI, 6 DO, 1路继电器输出 (常开)	
TX-CAN	6828210	插入式CANopen接口, 9针SUB-D公头接插件	
TX-RS485	100002598	插入式接口, 用于RS485/RS422, 9针SUB-D母头接插件	
TX-RS232	100002599	插入式接口, 用于RS232, 9针SUB-D母头接插件	
TX700-MOUNT-07	100003188	TX700安装支架和电源连接器, 用于5-7"设备	
TX-LTE-WLAN	100025179	插入式LTE和Wi-Fi调制解调器, 带LTE/UMTS/GSM、Wi-Fi和GNSS功能	

Function accessories

型号	货号		尺寸图
TX-PSC	100002938	TX HMI设备的电源插头	