


AD-FK5PL-FS5PL 穿墙引线




特点




- M12母头接插件 — M12公头接插件
- L型, 4+FE
- 符合RoHS指令
- 防护等级: IP67

触点分配



电路图



技术数据

型号	AD-FK5PL-FS5PL
货号	100048192
接插件A	母头接插件, M12 × 1, 直式, L型
针脚数量	4+FE
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
拧接把手	镀锌膜, GD-Zn, 银
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.6 ... 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)
机械寿命	> 100 插接次数
保护类型	IP67, (拧在一起)
接插件B	接插件, M12 × 1, 直式, L型
针脚数量	4+FE
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	镀锌膜, GD-Zn, 银
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.6 ... 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)
机械寿命	> 100 插接次数
防护等级	IP67, (拧接在一起)
电气性能@20°C	
额定工作电压	63 V
电流	16 A
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-30...+80 °C

技术数据

认证

通过cULus认证
