


FW-MWKPM0514-P-S-0810

可现场接线的接插件

7/8"母头接插件，弯式



技术数据

型号	FW-MWKPM0514-P-S-0810
货号	100048528
接插件A	母头接插件, 7/8"-16 UN, 弯角
针脚数量	5
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, PUR, 黑色
拧接把手	塑料, PBT, 黑色
连接螺母/螺钉	镀锌膜, GD-Zn, 镀镍
Seal	塑料, NBR
线缆外径	8...10 mm
导线横截面/夹紧能力	0.5...2.5 mm ²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 50 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, 仅在拧紧状态下
电气性能@20°C	
额定工作电压	600 V
电流	9 A
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-25...+85 °C

特点



- 用于DeviceNet和CANopen应用以及供电
- 螺钉式端子连接
- 5针

触点分配

