

TC210K-01A423-A6

手持型，使用锂离子电池

技术数据

型号	TC210K-01A423-A6
货号	100049590
工作温度	-10...+50 °C
储藏温度	-30...+70 °C
相对湿度	95 %
相对湿度	无冷凝
电气数据	
技术	HF RFID BLE
无线通讯与协议标准	ISO 15693 ISO 14443
设备功能	高通骁龙660, 八核1.8 GHz
Memory	4 GB RAM/64 GB闪存
Add-on memory	microSD存储卡, 最大128 GB
显示	5", 1280 × 720像素, 触摸屏
电池容量	3300 mAh
通讯通过	USB-C、蓝牙5.0 BLE、Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
附带软件	图尔克RFID软件
操作系统	安卓系统
条码	2D成像仪, 摄像头
机械数据	
尺寸	158 x 79 x 13.7 mm
重量	236 g
外壳材料	塑料, 黑
防护等级	IP67



特点

- RFID标签的移动读写
- 手持式，带NFC，可使用UHF扩展
- 2D成像仪，摄像头
- 可升级至Android 14
- 内置TURCK RFID应用程序（用于读写标签）
- 配有USB-C、蓝牙5.0 BLE和Wi-Fi 802.11ac
- 防护等级IP67
- 按照MIL-STD-810G标准，在整个工作温度范围内，它可承受从1.2米的高度跌落到混凝土上

附件

尺寸图	型号	货号	
	CRD-TC2Y-SE1ET-01	100049592	充电和传输站
	PWR-BGA12V50W0WW	100049597	供电单元

尺寸图



型号

CBL-DC-388A1-01

货号

100049598

电源线



RFD4030-G00B700-E8

100049599

UHF读取器



ADP-RFD40-TC2X-1E

100049600

用于UHF读取器的适配器