



# 技术数据


|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 轴径向负载能力             | 80 N                           |
| 环境条件                |                                |
| 工作温度                | -40...+85 °C                   |
| 抗震动性(EN 60068-2-6)  | 30 g (300 m/s²) , 10...2000 Hz |
| 抗冲击性(EN 60068-2-27) | 500 g (2500 m/s²) , 4 ms       |
| 防护等级                | IP65                           |
| 防护等级 ( 轴型 / 轴套)     | IP65                           |

# 附件

|                  |           |                                               |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| RA-BC-20-06-10   | 100048779 | 带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 6 mm , d2 = 10 mm  |
| RA-BC-20-08-10   | 100048781 | 带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 8 mm , d2 = 10 mm  |
| RA-BC-20-10-10   | 100048782 | 带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 10 mm , d2 = 10 mm |
| RA-BC-20-10-12   | 100048783 | 带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 10 mm , d2 = 12 mm |
| RA-BC-E-20-06-10 | 100048786 | 不锈钢波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 6 mm , d2 = 10 mm     |
| RA-BC-E-20-10-10 | 100048788 | 不锈钢波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 10 mm , d2 = 12 mm    |
| RA-SDC-30-10-12  | 100048793 | 弹性盘联轴器Ø 30 mm , d1 = 10 mm , d2 = 12 mm       |
| RA-HC-25-10-12   | 100048797 | 铝制螺旋联轴器Ø 25 mm ; d1 = 10 mm , d2 = 12 mm      |
| RA-BC-20-06-10   | 100048781 | 带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 8 mm , d2 = 10 mm  |
| RA-BC-20-10-12   | 100048783 | 带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 10 mm , d2 = 12 mm |
| RA-BC-E-20-10-10 | 100048787 | 不锈钢波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 10 mm , d2 = 10 mm    |
| RA-SDC-30-10-10  | 100048792 | 弹性盘联轴器Ø 30 mm , d1 = 10 mm , d2 = 10 mm       |
| RA-HC-25-10-10   | 100048796 | 铝制螺旋联轴器Ø 25 mm ; d1 = 10 mm , d2 = 10 mm      |


附件

| 尺寸图 | 型号            | 货号      |                                                       |
|-----|---------------|---------|-------------------------------------------------------|
|     | RKC4.5T-2/TEL | 6625016 | 连接线缆，M12母头接插件，直式5针，<br>线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；<br>cULus认证 |




附件


| 尺寸图 | 型号                  | 货号        |                                             |
|-----|---------------------|-----------|---------------------------------------------|
|     | RA-MW-200-12-DK1-10 | 100038302 | 用于编码器的铝制测量轮（网状滚花）；周长0.2 m，宽度12 mm，深度= 10 mm |




|  |                     |           |                                               |
|--|---------------------|-----------|-----------------------------------------------|
|  | RA-MW-200-12-PS1-10 | 100038303 | 用于编码器的铝制测量轮（光面PU材质）；周长0.2 m，宽度12 mm，深度= 10 mm |
|--|---------------------|-----------|-----------------------------------------------|




|  |                     |           |                                                |
|--|---------------------|-----------|------------------------------------------------|
|  | RA-MW-200-12-RT1-10 | 100038304 | 用于编码器的铝制测量轮（颗粒面PU材质）；周长0.2 m，宽度12 mm，深度= 10 mm |
|--|---------------------|-----------|------------------------------------------------|



|  |                     |           |                                                |
|--|---------------------|-----------|------------------------------------------------|
|  | RA-MW-200-12-PC1-10 | 100038305 | 用于编码器的铝制测量轮（开槽PU材质）；周长0.2 m，宽度12 mm，深度 = 10 mm |
|--|---------------------|-----------|------------------------------------------------|



|  |                     |           |                                             |
|--|---------------------|-----------|---------------------------------------------|
|  | RA-MW-500-25-DK1-10 | 100038314 | 用于编码器的铝制测量轮（网状滚花）；周长0.5 m，宽度25 mm，深度= 10 mm |
|--|---------------------|-----------|---------------------------------------------|



| 尺寸图 | 型号                  | 货号        |                                                 |
|-----|---------------------|-----------|-------------------------------------------------|
|     | RA-MW-500-25-PS1-10 | 100038315 | 用于编码器的铝制测量轮（光面PU材质）；周长0.5 m，宽度25 mm，深度= 10 mm   |
|     | RA-MW-500-25-RT1-10 | 100038316 | 用于编码器的铝制测量轮（颗粒面PU材质）；周长0.5 m，宽度25 mm，深度= 10 mm  |
|     | RA-MW-500-25-PC1-10 | 100038317 | 用于编码器的铝制测量轮（开槽PU材质）；周长0.5 m，宽度25 mm，深度= 10 mm   |
|     | RA-MW-300-12-DK1-10 | 100038306 | 用于编码器的铝制测量轮（网状滚花）；周长0.3 m，宽度12 mm，深度 = 10 mm    |
|     | RA-MW-300-12-PS1-10 | 100038307 | 用于编码器的铝制测量轮（光面PU材质）；周长0.3 m，宽度12 mm，深度 = 10 mm  |
|     | RA-MW-300-12-RT1-10 | 100038308 | 用于编码器的铝制测量轮（颗粒面PU材质）；周长0.3 m，宽度12 mm，深度 = 10 mm |
|     | RA-MW-300-12-PC1-10 | 100038309 | 用于编码器的铝制测量轮（开槽PU材质）；周长0.3 m，宽度12 mm，深度 = 10 mm  |

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mülheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | [more@turck.com](mailto:more@turck.com) | [www.turck.com](http://www.turck.com) 5|5