


DW500-70-PA-H1441


针脚4传感器输出



特点

- 测量范围可达500 mm
- M12接插件
- 防护等级：IP65 (编码器)
- 电位计输出1k Ohm
- 供电电压10...30 VDC

接线图



技术数据

型号	DW500-70-PA-H1441
货号	1544536
常用数据	
测量范围	500 mm
线性度	≤ 0.1 %
电气数据	
工作电压 U_B	0...30 VDC
短路保护	是
断线/反极性保护	是
输出性能	4针, 电位计
机械数据	
设计	拉丝
外壳材料	镀钽铝
最小焦距	3.4 N
最大焦距	4 N
最大增速	8 m/s
最大牵引加速度	200 m/s ²
线缆材质	不锈钢型
电气连接	接插件, M12 × 1
环境条件	
工作温度	-20...+85 °C
防护等级	IP65

信号	+ U_B	Slider	Gnd	-	-	-	-	-	-
管脚配置	1	2	3	4	-	-	-	-	-

附件

RDR-1

1544753

铝制拉绳式编码器

