


DW3000-110-7E-H1441
针脚4传感器输出




技术数据

型号	DW3000-110-7E-H1441
货号	1544546
标记产品	图尔克修改版描述：以前为DW...-H1141
常用数据	
测量范围	3000 mm
线性度	≤ 0.1 %
输出类型	模拟
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
断线/反极性保护	是
输出性能	4针, 模拟量输出
电流输出	4...20 mA
机械数据	
设计	拉丝
外壳材料	镀铝铝
最小焦距	6.9 N
最大焦距	9.8 N
最大增速	10 m/s
最大牵引加速度	140 m/s ²
线缆材质	不锈钢型
电气连接	接插件, M12 × 1
环境条件	
工作温度	-20...+60 °C
防护等级	IP65

特点

- 检测距离至3,000mm
- M12接插件
- 防护等级：IP65 (编码器)
- 4...20 mA模拟量输出
- 供电电压12...30 VDC

接线图



信号	+U _B	-	模拟量输出	-	-	-	-	-	-
管脚配置	1	2	3	4	-	-	-	-	-

附件

RDR-1	1544753
铝制拉绳式编码器	

