


# NI12U-MT18H-AP6X-H1141

## 电感式传感器





### 技术数据

|                |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号             | NI12U-MT18H-AP6X-H1141                                                                 |
| 货号             | 1645212                                                                                |
| 常用数据           |                                                                                        |
| 额定开关距离         | 12 mm                                                                                  |
| 安装条件           | 非齐平                                                                                    |
| 安全工作距离         | $\leq (0.81 \times S_n) \text{ mm}$                                                    |
| 重复精度           | $\leq 2 \% \text{ 满量程}$                                                                |
| 温度漂移           | $\leq \pm 10 \%$                                                                       |
|                | $\leq \pm 15 \%, \leq -25 \text{ }^\circ\text{C} \vee \geq +70 \text{ }^\circ\text{C}$ |
| 磁滞             | 3...15 %                                                                               |
| 电气数据           |                                                                                        |
| 工作电压 $U_B$     | 10...30 VDC                                                                            |
| 纹波电压 $U_{ss}$  | $\leq 10 \% U_{Bmax}$                                                                  |
| 额定直流工作电流 $I_o$ | $\leq 200 \text{ mA}$                                                                  |
| 空载电流           | $\leq 25 \text{ mA}$                                                                   |
| 漏电流            | $\leq 0.1 \text{ mA}$                                                                  |
| 隔离测试电压         | 0.5 kV                                                                                 |
| 短路保护           | 是/循环                                                                                   |
| $I_o$ 时的压降     | $\leq 1.8 \text{ V}$                                                                   |
| 断线/反极性保护       | 是/是                                                                                    |
| 输出性能           | 3线, 常开触点, PNP                                                                          |
| 直流磁场稳定性        | 300 mT                                                                                 |
| 交流电磁场稳定性       | 300 mT <sub>ss</sub>                                                                   |
| 防护等级           | □                                                                                      |
| 开关频率           | 1 kHz                                                                                  |
| 机械数据           |                                                                                        |
| 设计             | 螺纹, M18 x 1                                                                            |

### 特点

- M18 x 1 圆柱螺纹
- 铜镀PTFE涂层
- 保护前帽, 耐热和机械负载
- 全金属检测衰减系数恒为 1
- 防护等级IP68
- 抗磁场干扰
- 温度范围扩大
- 高开关频率
- 3线直流, 10...30 VDC
- 常开, pnp输出
- M12 x 1 插件

### 接线图



### 功能原理

电感式传感器采用无磨损和非接触的设计方式来检测金属物体。其已获专利的无铁氧体芯多线圈系统使得uprox Factor 1传感器拥有相当多的优势。它们能在相同的较大感应距离内检测到所有的金属, 并抗磁场干扰。

技术数据

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 尺寸          | 52 mm                            |
| 外壳材料        | 金属, CuZn, PTFE涂层                 |
| 感应面材料       | 塑料, 热固塑料, PTFE涂层                 |
| 外壳螺母的最大拧紧扭矩 | 15 Nm                            |
| 电气连接        | 接插件, M12 × 1                     |
| 环境条件        |                                  |
| 工作温度        | -30...+85 °C                     |
| 防震动性        | 55 Hz (1 mm)                     |
| 防冲击性        | 30 g (11 ms)                     |
| 防护等级        | IP68                             |
| MTTF        | 874 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证 |
| 开关状态指示      | LED指示灯, 黄色                       |



安装说明

|         |
|---------|
| 安装说明/描述 |
|---------|




|         |         |
|---------|---------|
| 距离D     | 3 x B   |
| 距离W     | 3 x Sn  |
| 距离T     | 65 mm   |
| 距离S     | 1.5 x B |
| 距离G     | 6 x Sn  |
| 距离N     | 2 x Sn  |
| B有效面积直径 | Ø 18 mm |

附件

|                                                                                   |         |                            |                                                                                    |         |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| BST-18B                                                                           | 6947214 | 用于圆柱螺纹传感器的带塞子的安装夹具；材料：PA6  | QMT-18                                                                             | 6945104 | 快速安装支架单端封闭，外螺纹M24 × 1.5，材质：铜镀PTFE接插件。注意：使用快速安装支架时，接近开关的开关距离可能更改。 |
|  |         |                            |  |         |                                                                  |
| BSS-18                                                                            | 6901320 | 用于平滑圆柱型和圆柱螺纹传感器的安装夹具；材料：PP | QM-18                                                                              | 6945102 | 快速安装支架单端封闭；材料：铜镀铬外螺纹M24 × 1.5。注意：使用快速安装支架时，接近开关的开关距离可能更改。        |
|  |         |                            |  |         |                                                                  |

附件

|                                                                                     |                 |         |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 尺寸图                                                                                 | 型号              | 货号      |                                                        |
|                                                                                     | RKC4T-2/TXL1001 | 6630249 | 连接线缆，M12母头接插件（直式，3针），线缆长度2 m，护套材质芳纶纤维，黄色；适用温度峰值：200 °C |
|  |                 |         |                                                        |