


QT50ULBQ
超声波传感器 – 直反式传感器
具有模拟量输出



技术数据


型号	QT50ULBQ
货号	3002727
超声数据	
功能	接近开关
检测距离	200...8000 mm
超声波频率	75 kHz
重复性	≤ ± 1 mm
温度漂移	≤ 0.02 终值的%/K
执行器长度	500 mm
电气数据	
工作电压U ₀	10...30 VDC
典型响应时间	< 100 ms
正常延迟	≤ 1500 ms
输出性能	模拟量输出
电流输出	4...20 mA
模拟量电压输出	0...10 V
短路保护	是
机械数据	
设计	方型, QT50U
辐射方向	直角
尺寸	67.4 x 74 x 100.2 mm
外壳材料	塑料, PBT
声波转换器材料	塑料, PU环氧树脂
电气连接	接插件, 7/8", PVC
工作温度	-20...+70 °C

特点

- LED指示信号强度
- 5针7/8"公头接插件
- 通过DIP开关可选择温度补偿
- 盲区：20 cm
- 检测距离：800 cm

功能原理

超声波传感器通过非接触无磨损的超声波检测大目标物体。物体的透明与否、是否为金属、非金属、液体、固体、或是粉状均不会影响它的工作，对环境适应力极强，类似喷雾、灰尘、或下雨均很难影响到它的工作。



技术数据

储藏温度	-40...+90 °C
相对湿度	100 %
防护等级	IP67
工作电压指示	LED指示灯, 绿
探测到物体	LED指示灯, 红
测试/认证	
MTTF	131 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE

附件

SMB30A3032723

不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器

SMB30MM3027162

不锈钢安装支架，方型，30mm的圆柱形传感器，宽孔精确对准

SMB30SC3052521

安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器

附件

尺寸图

型号

货号

连接线缆，M12母头接插件，直式5针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证

	MBCC2-506	3061393	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	

尺寸图	型号	货号	
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，M12母头接插件，弯式5针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证

