


# TL50YQ LED显示 – 单色多功能信号装置




## 技术数据

型号	TL50YQ
货号	3010067
<b>信号和显示数据</b>	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	黄
可调光	否
颜色1特征	黄, 永久开启, 5 lm
<b>电气数据</b>	
工作电压	18...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 45 mA
工作电压	21...27 VAC
交流额定工作电流	≤ 45 mA
每种灯色最大电流消耗	45 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)
典型响应时间	< 10 ms
<b>机械数据</b>	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL50
尺寸	Ø 50 x 88.5 mm
外壳材料	塑料, ABS, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 x 1, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...95 %

## 特点

- 黑色塑料外壳
- EMI和RFI防护
- 防护等级IP67
- M12 x 1 插头
- 单色: 黄(COL 1)
- 工作电压: 18...30 VDC 或 24 VAC 45 mA 每通道LED灯颜色
- 输入: PNP/NPN

## 接线图



## 功能原理


单色/多功能显示  
 高能、低功耗、多重显示、简单安装  
 便于操作指导和监控系统状态的显示  
 5种颜色显示  
 紧凑型设计, 无需控制器  
 未装备  
 接线图显示pnp管脚配置。

## 技术数据


防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

## 附件


**SMB30A** 3032723  
 不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器



**SMB30FA** 3074005  
 Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



**SMB30SC** 3052521  
 安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器



## 附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接，孔头 M12、直角；4 针，线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色；cULus 认证；其他线路长度应可订货，详情参看see www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针，线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色；cULus 认证；其他线路长度应可订货，详情参看 www.turck.com