


CL50GRYAPQ
LED信号灯 – 塔灯




技术数据

型号	CL50GRYAPQ
货号	3010474
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	绿 红 黄
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启, 72 lm
颜色2特征	红, 永久开启, 38 lm
颜色3特征	黄, 永久开启, 30 lm
声信号	连续音, 92 dB
电气数据	
工作电压U ₀	18...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	100 mA
蜂鸣器最大电流消耗	25 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, CL50
尺寸	Ø 50 x 145.3 mm
外壳材料	塑料, ABS/聚碳酸酯, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 x 1, PVC
线圈数量	5

特点

- 带蜂鸣器
- 可单独控制
- M30 × 1.5机械旋入式螺纹
- 多色：绿 (COL 1) / 红 (COL 2) / 黄 (COL 3)
- 蜂鸣器最大强度 92 dB

接线图



功能原理

多色多功能音响信号装置
坚固耐用、价格适中的LED塔灯，便于安装
便于 操作指导和监控系统状态的显示
多达3种颜色显示。
紧凑型设计，无需控制器
未装备
接线图显示PNP输入配置。设备随附了有关连接详情的说明书。

技术数据

工作温度	-20...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP50
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	连接线缆，M12母头接插件，直式5针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，M12母头接插件，弯式5针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证