


TL30FGYRQ
LED信号灯 – 多色/多功能显示




技术数据

型号	TL30FGYRQ
货号	3010952
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	绿 黄 红
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启
颜色2特征	黄
颜色3特征	红
电气数据	
工作电压U _B	18...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 18 mA
工作电压U _B	21...27 VAC
每种灯色最大电流消耗	18 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)
典型响应时间	< 1 ms
机械数据	
级联	否
设计	方型, TL30F
尺寸	128.1 x 30 x 19.1 mm
外壳材料	金属, 铝 热塑性材料, 黑
Window material	丙烯酸, 直反式
电气连接	接插件, M12 x 1, PVC
线圈数量	4

特点

- 黑色塑料外壳
- EMI和RFI防护
- 防护等级IP65
- M12 x 1接插件
- 多色: 绿 (COL 1) / 黄 (COL 2) / 红 (COL 3)
- 工作电压:18...30 VDC 或 24 VAC 45 mA 每通道LED灯颜色
- 输入: PNP/NPN

接线图



功能原理

多色/多功能显示
坚固耐用的LED塔灯，便于安装
便于 操作指导和监控系统状态的显示
5种颜色显示
紧凑型设计，无需控制器
未装备
接线图显示pnp管脚配置。

