


# LEDBLA870XD6-XQ

## 视觉系统 – 线性发光



### 特点

- 高强度
- 防护等级IP50
- 颜色：蓝色
- 供电24 VDC
- M12 x 1针座接插件

### 接线图



### 功能原理

在长距离，大面积的高强度照明。

### 技术数据

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 型号              | LEDBLA870XD6-XQ        |
| 货号              | 3013541                |
| <b>信号和显示数据</b>  |                        |
| 目的              | 图像处理                   |
| 功能              | 线性光                    |
| 发光模式            | 蓝                      |
| 波长              | 465...485 nm           |
| 光束角             | 6.5°                   |
| LED使用寿命(L70)    | 50000 h                |
| 颜色1特征           | 蓝                      |
| 特殊特性            | 耐冲洗                    |
| <b>电气数据</b>     |                        |
| 工作电压            | 24 VDC                 |
| 直流额定工作电流        | ≤ 3000 mA              |
| 每种灯色最大电流消耗      | 3000 mA                |
| <b>机械数据</b>     |                        |
| 设计              | 方型                     |
| 尺寸              | 914.6 x 59.4 x 32.6 mm |
| 外壳材料            | 金属, 阳极化铝               |
| Window material | 塑料, 直反式                |
| 电气连接            | 接插件, M12 x 1, PVC      |
| 线圈数量            | 5                      |
| 工作温度            | 0...+50 °C             |
| 防护等级            | IP50                   |
| <b>测试/认证</b>    |                        |
| 认证              | CE, cULus认证            |

