


LEDILA290XD6-XQ
视觉系统 – 线性发光



技术数据

型号	LEDILA290XD6-XQ
货号	3014950
信号和显示数据	
目的	图像处理
功能	线性光
发光模式	IR
波长	850...940 nm
光束角	6.5°
LED使用寿命(L70)	50000 h
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压U _B	24 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 1000 mA
每种灯色最大电流消耗	1000 mA
机械数据	
设计	方型
尺寸	332.6 x 59.4 x 32.6 mm
外壳材料	金属, 阳极化铝
Window material	塑料, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	5
工作温度	0...+50 °C
防护等级	IP50
测试/认证	
认证	CE, cULus认证

特点

- 高强度
- 防护等级IP50
- 颜色：红外光
- 供电24 VDC
- M12 x 1针座接插件

接线图

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

功能原理

在长距离，大面积的高强度照明。