


LEDRA70XD5-XM


视觉系统 – 光线区域



特点


- 高强度
- 防护等级IP50
- 颜色：红色
- 供电24 VDC
- M8 pigtail , 0.3m

接线图



技术数据

| | |
|------------------------|---------------------------|
| 型号 | LEDRA70XD5-XM |
| 货号 | 3015729 |
| 信号和显示数据 | |
| 目的 | 图像处理 |
| 功能 | 光线区域 |
| 发光模式 | 红 |
| 波长 | 620...630 nm |
| LED使用寿命(L70) | 50000 h |
| 颜色1特征 | 红 |
| 电气数据 | |
| 工作电压U _s | 24 VDC |
| 额定直流工作电流I _s | ≤ 350 mA |
| 每种灯色最大电流消耗 | 500 mA |
| 机械数据 | |
| 设计 | 方型 |
| 尺寸 | 76.2 x 76.2 x 29.2 mm |
| 外壳材料 | 金属, 低碳钢 |
| Window material | 塑料, 直反式 |
| 电气连接 | 接插件电缆, M8 x 1, 0.3 m, PVC |
| 线圈数量 | 3 |
| 工作温度 | 0...+50 °C |
| 防护等级 | IP50 |
| 测试/认证 | |
| 认证 | CE, cULus认证 |



功能原理

区域光源非常适合已确定区域的均匀照明。