


LEDIA70SSD5-XQ
视觉系统 – 光线区域




技术数据

型号	LEDIA70SSD5-XQ
货号	3016234
信号和显示数据	
目的	图像处理
功能	光线区域
发光模式	IR
波长	850...940 nm
LED使用寿命(L70)	50000 h
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压U _B	24 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 350 mA
每种灯色最大电流消耗	500 mA
机械数据	
设计	方型
尺寸	102 x 91 x 28.2 mm
外壳材料	金属, 不锈钢
Window material	塑料, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	5
工作温度	0...+50 °C
防护等级	IP68
测试/认证	
认证	CE, cULus认证

特点

- 密封不锈钢外壳
- 防护等级IP68
- 颜色：红外光
- 供电24 VDC
- M12 x 1针座接插件
- 塑料窗口,对射式

接线图



功能原理

区域光源非常适合已确定区域的均匀照明。