


LEDRR70XD5-XQ
视觉系统 – 光环



技术数据

型号	LEDRR70XD5-XQ
货号	3017244
信号和显示数据	
目的	图像处理
功能	光线区域
发光模式	红
波长	620...630 nm
LED使用寿命(L70)	50000 h
颜色1特征	红
电气数据	
工作电压U _B	24 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 350 mA
每种灯色最大电流消耗	350 mA
机械数据	
设计	方型
尺寸	76.2 x 76.2 x 38.7 mm
外壳材料	金属, 阳极化铝
Window material	丙烯酸, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, 0.15 m, PVC
线圈数量	5
工作温度	0...+50 °C
防护等级	IP50
测试/认证	
认证	CE, cULus认证

特点

- 高强度
- 防护等级IP50
- 颜色：红色
- 供电24 VDC
- M12 pigtail , 0.15m

接线图

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

功能原理

直接安装在传感器上便于启动。直接照在传感器前面的物体上。