


# K50BLXYXPQ LED显示 - 塔灯




## 技术数据

型号	K50BLXYXPQ
货号	3017540
<b>信号和显示数据</b>	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	黄
Luminous flux lumen	14 lm
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	黄, 永久开启
特殊特性	耐冲洗
<b>电气数据</b>	
工作电压	12...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 140 mA
每种灯色最大电流消耗	140 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 7 ms
<b>机械数据</b>	
级联	否
设计	执行器, K50BL
尺寸	Ø 50 x 60 x 60 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 明确
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %

## 特点

- LED灯全角度可见
- 侧面图
- 单独控制
- 旋入式螺纹 M30x1.5
- 防护等级IP67
- 单色：黄 (COL 2)
- 照度：4" 距离时为 425 Lx
- M12针头
- 工作电压12...30 VDC

## 接线图



## 功能原理

LED灯是IP67和IP69K的防护等级，适合户外和室内的应用。取决于连接方式，对于PNP输入信号将会有2种指示灯闪烁。

## 技术数据

防护等级 IP67  
IP69

### 测试/认证


认证 CE, cULus认证

## 附件

SMB30A

3032723


不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器



SMB30SC

3052521

安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器



## 附件

尺寸图

型号

货号

RKC4.4T-2/TEL

6625013

线缆连接，孔头 M12、直角；4 针，  
线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色；  
cULus 认证；其他线路长度应可订货，详  
情参看 [www.turck.com](http://www.turck.com)



WKC4.4T-2/TEL

6625025

连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针，  
线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色；  
cULus 认证；其他线路长度应可订货，详  
情参看 [www.turck.com](http://www.turck.com)

