


TL30FWWWQ
LED信号灯 – 多色/多功能显示




技术数据

型号	TL30FWWWQ
货号	3017769
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	白
可调光	否
颜色1特征	白, 永久开启
颜色2特征	白
颜色3特征	白
电气数据	
工作电压U _B	18...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 18 mA
工作电压U _B	21...27 VAC
每种灯色最大电流消耗	18 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)22
典型响应时间	< 1 ms
机械数据	
级联	否
设计	方型, TL30F
尺寸	128.1 x 30 x 19.1 mm
外壳材料	金属, 铝 热塑性材料, 黑
Window material	丙烯酸, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C

特点

- 3色指示灯：白(COL1) / 白(COL2) / 红(COL3)
- 多色：3 x 白 (COL 1-3)
- 工作电压:18...30 VDC 或 24 VAC 45 mA 每通道LED灯颜色
- 输入：PNP/NPN

接线图



功能原理

多色/多功能显示
坚固耐用的LED塔灯，便于安装
便于 操作指导和监控系统状态的显示
5种颜色显示
紧凑型设计，无需控制器
未装备
接线图显示pnp管脚配置。


技术数据

相对湿度	0...95 %
防护等级	IP65
测试/认证	
认证	CE

附件


SMBPVA1	3056884
---------	---------

安装支架，用于PVA和PVD，不锈
钢；该套件包括两个支架和螺钉



SMBPVA2	3054451
---------	---------

PVA和PVD安装支架，用于安装在28
mm管道上，供货时附带4个支架（每
个传感器2个）




附件

尺寸图	型号	货号	
-----	----	----	--

RKC4.4T-2/TEL

6625013

连接线缆，M12母头接插件，直式4针，
线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；
cULus认证



WKC4.4T-2/TEL

6625025

连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，
线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；
cULus认证

