


# WL50SGL5Q

## 工作指示灯 – Spotlight




### 技术数据

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 型号                    | WL50SGL5Q         |
| 货号                    | 3018742           |
| <b>信号和显示数据</b>        |                   |
| 目的                    | LED状态指示灯          |
| 功能                    | Spotlight         |
| 发光模式                  | 绿                 |
| Luminous flux lumen   | 210 lm            |
| Aperture angle degree | 5°                |
| 光束角                   | 5°                |
| LED使用寿命(L70)          | 50000 h           |
| 可调光                   | 否                 |
| 颜色1特征                 | 绿, 永久开启, 210 lm   |
| 特殊特性                  | 耐冲洗               |
| <b>电气数据</b>           |                   |
| 工作电压                  | 12...30 VDC       |
| 直流额定工作电流              | ≤ 400 mA          |
| Input power           | 1.7 W             |
| <b>机械数据</b>           |                   |
| 级联                    | 否                 |
| 设计                    | 执行器, WL50S        |
| 尺寸                    | Ø 50 x 65.8 mm    |
| 外壳材料                  | 金属, 铝, 黑          |
| Window material       | 聚碳酸酯, 明确          |
| 电气连接                  | 接插件, M12 × 1, PVC |
| 线圈数量                  | 5                 |
| 工作温度                  | -20...+50 °C      |
| 储藏温度                  | -40...+70 °C      |

### 特点

- 工作电压:12...30 VDC
- 防护等级IP69K
- 金属外壳
- 绿色
- M12 x 1接插件

### 接线图



### 功能原理

高效节能的LED工作灯，非常适合工业应用。IP69K防护等级产品可用在一些需要有光亮以及相同照度的应用场合。现有产品的电气连接有M12x1的接插件和接线端子两种形式。在某些机型上，在针脚4上应用PWM信号可连续调节光输出。

## 技术数据

|       |              |
|-------|--------------|
| 相对湿度  | 0...95 %     |
| 防护等级  | IP67<br>IP69 |
| 测试/认证 |              |
| 认证    | CE           |

## 附件

| 尺寸图 | 型号            | 货号      |  |
|-----|---------------|---------|--|
|     | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | 线缆连接, 孔头 M12、直角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|     | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | 连接线缆, 孔头 M12、弯角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |