


# K30LBXXPPB2

## LED显示 - 警示灯


### 带集成按钮



#### 特点

- LED灯全角度可见
- 单独控制
- 机械旋入式螺纹 M22x1.5
- 防护等级IP67
- 单色：蓝(COL 1)
- 2 m电缆
- 工作电压10...30 VDC

#### 接线图



#### 技术数据

型号	K30LBXXPPB2
货号	3025406
<b>信号和显示数据</b>	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	蓝
LED使用寿命(L70)	50000 h
开关功能	瞬时
可调光	否
颜色1特征	蓝, 永久开启
<b>电气数据</b>	
工作电压	10...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 25 mA
每种灯色最大电流消耗	40 mA
输出性能	常开触点, 无电势
输入类型	PNP
典型响应时间	< 10 ms
<b>机械数据</b>	
级联	否
设计	半球, K30L
尺寸	Ø 30 x 49.4 x 49.4 mm
外壳材料	塑料, PC 热塑性材料, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	线缆, 2 m, PVC
线圈数量	4

## 技术数据

工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67
测试/认证	
MTTF	626 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE

## 附件

SMB22A

3079414

Mounting bracket, stainless steel, for  
K30L series

