


WL50SWL11 W/30
LED聚光灯 – 装在金属外壳中



技术数据

型号	WL50SWL11 W/30
货号	3056808
信号和显示数据	
目的	LED状态指示灯
功能	Spotlight
发光模式	白
Color temperature	5000...+8300 K
Luminous flux lumen	285 lm
Aperture angle degree	11 °
光束角	11°
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	白, 永久开启, 285 lm
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 400 mA
Input power	1.7 W
机械数据	
级联	否
设计	执行器, WL50S
尺寸	Ø 50 x 51 mm
外壳材料	金属, 铝, 黑
Window material	聚碳酸酯, 明确
电气连接	线缆, 9 m, PVC
线圈数量	2
工作温度	-20...+50 °C

特点

- 工作电压:12...30 VDC
- 防护等级IP69K
- 金属外壳
- 颜色：白色
- 9 m电缆

接线图



功能原理

高效节能的LED工作灯，非常适合工业应用。IP69K防护等级产品可用在一些需要有光亮以及相同照度的应用场合。现有产品的电气连接有M12x1的接插件和接线端子两种形式。在某些机型上，在针脚4上应用PWM信号可连续调节光输出。

技术数据

储藏温度	-40...+70 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
认证	CE