

# Q45UR3BA63CQ6KQ

## 超声波传感器 – 直反式传感器

### 具有开关量输出

#### 技术数据

型号	Q45UR3BA63CQ6KQ
货号	3059427
<b>超声数据</b>	
功能	接近开关
检测距离	50...250 mm
超声波频率	400 kHz
重复性	≤ ± 1 mm
<b>电气数据</b>	
典型响应时间	< 40 ms
输出性能	常开触点, PNP
<b>机械数据</b>	
设计	方型, Q45
辐射方向	直角
尺寸	60.5 x 44.5 x 102.6 mm
外壳材料	塑料, 热塑性聚酯
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
工作温度	-25...+70 °C
相对湿度	85 %
防护等级	IP67
<b>测试/认证</b>	
认证	CE

#### 特点


- 开关量输出, PNP/NPN可调
- NO/NC可调
- 完全温度补偿
- 盲区: 5 cm
- 检测距离: 25 cm

#### 功能原理


超声波传感器通过非接触无磨损的超声波检测大目标物体。物体的透明与否、是否为金属、非金属、液体、固体、或是粉状均不会影响它的工作, 对环境适应力极强, 类似喷雾、灰尘、或下雨均很难影响到它的工作。

#### 附件

**SMB30A** 3032723  
 不锈钢方型安装支架, 适用30mm圆柱传感器



**SMB30MM** 3027162  
 不锈钢安装支架, 方型, 30mm的圆柱形传感器, 宽孔精确对准



SMB30SC

3052521

安装支架，PBT黑色，用于带30 mm  
螺纹的可旋转传感器



## 附件

尺寸图	型号	货号	
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，孔头 M12、弯角；5 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证；其他线路长度应可订货，详 情参看see <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	线缆连接，孔头 M12、直角；5 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证；其他线路长度应可订货，详 情参看see <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>

## 附件

尺寸图	型号	货号	
	M18C2.0	3053022	
	Q13C2.0	3059424	
	S18C2.0	3056827	