


QS18UNAEQ7

超声波传感器 – 直反式传感器


具有开关量输出



特点

- 工作电压 12...30 VDC
- 紧凑设计
- 公头接插件，8 mm，扣入式
- 通过示教线可以调节开关范围
- 可调整反射模式
- 盲区：5 cm
- 检测距离：50 cm

接线图



功能原理

超声波传感器通过非接触无磨损的超声波检测大目标物体。物体的透明与否、是否为金属、非金属、液体、固体、或是粉状均不会影响它的工作，对环境适应力极强，类似喷雾、灰尘、或下雨均很难影响到它的工作。

技术数据

型号	QS18UNAEQ7
货号	3073162
超声数据	
功能	接近开关
检测距离	50...500 mm
超声波频率	300 kHz
重复性	≤ ± 0.7 mm
Temperature drift	≤ 0.1 终值的%/K
执行器长度	50 mm
电气数据	
工作电压	12...30 VDC
空载电流	≤ 25 mA
典型响应时间	< 15 ms
正常延迟	≤ 300 ms
输出性能	常开触点, NPN
开关频率	≤ 33 Hz
磁滞	≤ 1.4 mm
短路保护	是
反极性保护	是
断路保护	是
机械数据	
设计	带螺纹的矩形, QS18U
辐射方向	直角
尺寸	33.5 x 15 x 35 mm
外壳材料	塑料, ABS


技术数据

声波转换器材料	塑料, PU环氧树脂
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
工作温度	-20...+60 °C
储藏温度	-40...+85 °C
相对湿度	100 %
防护等级	IP68
工作电压指示	LED指示灯, 绿
开关状态指示	LED指示灯, 黄
Object detected	LED指示灯, 绿
测试/认证	
认证	CE

附件


SMB18A MONTAGEHILFE 3470200

不锈钢安装支架, 适用18 mm圆柱传感器




SMB18SF 3052519

安装支架, PBT黑色, 用于带18 mm螺纹的可旋转传感器



SMB18FA 3074004

安装支架, 材质 VA 1.4401, 适用于18mm 螺纹、3/8" - 16 x 2" 螺纹



SMB18FM 3079421


安装支架, 黑, M22 x1.5 mm, 外螺纹, 内螺纹 M18 x 1, 用于 18 mm 螺纹传感器

SMB18UR 3052517

Mounting bracket, for wall mounting, stainless steel 300, 2-piece, rotatable, 18 mm bore hole, screw set included

SMB18A 3033200


不锈钢方型安装支架, 适用具有18 mm螺纹的传感器



SMB18AFAM10

3012558


安装支架，材质VA 1.4401，适用M10 x 1.5螺纹，螺纹长度18mm



附件

尺寸图	型号	货号	
	PKG4S-2/TEL	6627370	


连接线缆，Ø 8mm母头，直式，4针，扣入式，线缆长度：2 m，护套材质：PVC，黑色；cULus 认证；其他线路长度应可订货，详见www.turck.com



PKW4S-2/TEL

6627373


连接线缆，Ø 8 mm母头，扣入式，弯角，4针，线缆长度：2 m，护套材质：PVC，黑色；cULus 认证；其他线路长度应可订货，详见www.turck.com



附件

尺寸图	型号	货号	
	UWG18-6.4	3076952	

Ultrasonic focussing-adapter for QS18U and S18U, internal diameter 6.4 mm



UWG18-5.0

3077342

Ultrasonic focussing-adapter for QS18U and S18U, internal diameter 5.0 mm

