


M18GRYPQ

LED信号灯 – 塔灯





技术数据

型号	M18GRYPQ
货号	3074039
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	绿 红 黄
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启
颜色2特征	红
颜色3特征	黄
电气数据	
工作电压U ₀	10...30 VDC
额定直流工作电流I ₀	≤ 25 mA
每种灯色最大电流消耗	25 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 1 ms
机械数据	
级联	否
设计	螺纹, M18
尺寸	Ø 16.5 x 70.4 mm
外壳材料	金属, 镍镀铬
Window material	热塑, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C

特点

- LED指示灯
- 单独控制
- 机械旋入式螺纹 M18x1
- 防护等级IP67
- 多色：绿 (COL 1) / 红 (COL 2) / 黄 (COL 3)
- M12 x 1针座接插件
- 工作电压10...30 VDC

接线图



功能原理



多色/多功能显示
坚固耐用的LED塔灯，便于安装单段装置
便于 操作指导和监控系统状态的显示
3种颜色显示
紧凑型设计，无需控制器
未装备
接线图显示pnp管脚配置。

技术数据

防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE

附件

SMB18A	3033200	SMB1815SF	3053279
不锈钢方型安装支架，适用具有18 mm螺纹的传感器		PBT黑色安装支架，适用PICO-GUARD points	



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	连接线缆，M12母头接插件，直式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证