


P4COR

视觉系统 – 带有集成分析功能的照相机




技术数据

型号	P4COR
货号	3076027
相机数据	
功能	多功能
Resolution	752 × 480 像素
焦距	16 mm
电气数据	
工作电压	10...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 550 mA
通信协议	EtherNet/IP Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232
输出性能	常开触点, PNP/NPN
通电显示	LED指示灯, 绿
开关状态指示	LED指示灯, 绿
故障显示	LED指示灯, 红
机械数据	
设计	方型, P4
尺寸	124.5 x 66.8 x 34.3 mm
外壳材料	金属, 铝
电气连接	接插件, M12 × 1, 12线
工作温度	0...+50 °C
防护等级	IP20
测试/认证	
认证	CE

特点

- 全部功能, AREA, EDGE / GEO
- 1/3" CMOS, 752x480 像素
- RGB- / HSI 颜色空间
- 一体式设计, 摄像头和集成控制器
- 镜头垂直连接到产品纵轴
- 防护等级IP20
- 分离式镜头
- 工作电压:12针M12针头接插件, 10...30 VDC
- 外部触发输入
- 外部选通输出3 针M8
- EtherNet/IP 和 Modbus TCP RJ45接口
- RS232数据通讯
- 轴向BNC视频连接电缆

接线图



功能原理

The camera system PresencePLUS P4 consists of a camera with an integrated processing unit. Lens, lighting and connection cable are to be ordered separately. Freeware and firmware updates are available for download on: www.bannerengineering.com

附件

尺寸图	型号	货号	
	P4C06	3073491	供电，M12孔头，12针，1.83m
	BNC06	3067458	轴向BNC连接电缆，1.83米
	STP07	3069985	RJ45 Ethernet数据线, 2.13m