


K50LGRXPQ
多功能LED显示 – 塔灯



技术数据

型号	K50LGRXPQ
货号	3076352
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	绿 红
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启
颜色2特征	红
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压U ₀	18...30 VDC
额定直流工作电流I ₀	≤ 40 mA
每种灯色最大电流消耗	40 mA
输出性能	常开触点, 无电势
输入类型	PNP
典型响应时间	< 1 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K50L
尺寸	Ø 50 x 69 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	4

特点

- 全方位 LED 显示
- 单独控制
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- 防护等级IP67/IP69K
- 多色：绿 (COL 1) / 红 (COL 2)
- M12针头
- 工作电压18...30 VDC

接线图





技术数据

工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
MTTF	249 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE, UL 认证

附件

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器		安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器	



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	连接线缆，M12母头接插件，直式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证