


T8LGRXPQP

LED显示 - 塔灯

特点


- LED指示灯
- 单独控制
- 机械旋入式螺纹 M18x1
- 防护等级IP67
- 多色：绿 (COL 1) / 红 (COL 2)
- M12针头线缆
- 工作电压10...30 VDC

接线图



技术数据

型号	T8LGRXPQP
货号	3076420
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	绿 红
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启
颜色2特征	红
电气数据	
工作电压	10...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 20 mA
每种灯色最大电流消耗	20 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 1 ms
机械数据	
级联	否
设计	螺纹, T8L
尺寸	Ø 19.1 x 15.8 x 15.8 mm
外壳材料	塑料, ABS/聚碳酸酯, 黑
Window material	热塑, 直反式
电气连接	接插件电缆, M12 × 1, 0.15 m, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67



技术数据

测试/认证


MTTF	39 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE

附件

SMB8MM

3067363

安装支架，材质VA 1.4401，适用T8/T8L系列光电传感器



附件

尺寸图


型号

货号

RKC4.4T-2/TEL

6625013

线缆连接，孔头 M12、直角；4 针，
线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色；
cULus 认证；其他线路长度应可订货，详
情参看 www.turck.com



WKC4.4T-2/TEL

6625025

连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针，
线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色；
cULus 认证；其他线路长度应可订货，详
情参看 www.turck.com

