K80L4GRYB1PQ
LED信号灯 – 警示灯



特点

- M12 x 1 连接器, 公头, 5-针
- 分段显示区
- 水平划分
- 多色：绿 (COL 1) / 红 (COL 2) / 黄 (COL 3) / 蓝 (COL 4)
- 工作电压18…30 VDC
- 防护等级IP67

接线图



技术数据

型号	K80L4GRYB1PQ
货号	3077883
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	光线区域
发光模式	绿 红 黄 蓝
可调光	否
颜色1特征	绿, 其他
颜色2特征	红
颜色3特征	黄
颜色4特征	蓝
电气数据	
工作电压U_B	18…30 VDC
每种灯色最大电流消耗	90 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 250 ms
机械数据	
级联	否
设计	方型, K80L
尺寸	107.6 x 80.9 x 41.7 mm
外壳材料	塑料, PC, 黄
Window material	丙烯酸, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	5
工作温度	-40…+50 °C

技术数据

防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE

附件

SMBDX80DIN	3077161	
	用于DIN导轨安装的背板，适用于CP80, DX80, K80, Q80系列 -20…90 °C	

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	连接线缆，M12母头接插件，直式5针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，M12母头接插件，弯式5针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证

K80L4GRYB1PQ| 04-03-2025 20-07 | 保留技术性修改