


K80LGRA1YPQ


LED显示 – 带报警音的塔灯



特点

- LED灯全角度可见
- 连续信号：75dB
- 单独控制
- 防护等级IP50
- 多色：绿 (COL 1) / 红 (COL 2) / 黄 (COL 3)
- M12x 1，5芯针头接插件
- 工作电压18...30 VDC

接线图



技术数据

型号	K80LGRA1YPQ
货号	3078517
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	绿 红 黄
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启
颜色2特征	红
颜色3特征	黄
声信号	连续音, 75 dB
电气数据	
工作电压	18...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 40 mA
每种灯色最大电流消耗	40 mA
蜂鸣器最大电流消耗	40 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K80L
尺寸	136.6 x 80.9 x 66.7 mm
外壳材料	塑料, PC
Window material	丙烯酸, 直反式
电气连接	接插件, M12 x 1, PVC


技术数据

线圈数量	5
工作温度	-20...+50 °C
防护等级	IP50
测试/认证	
认证	CE

附件

SMBDX80DIN 3077161

用于DIN导轨安装的背板，适用于
CP80, DX80, K80, Q80系列 -20...
90 °C



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	线缆连接，孔头 M12、直角；5 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证；其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，孔头 M12、弯角；5 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证；其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com