



LEDBSW 视觉系统 – Spotlight



特点

- 防护等级IP67
- 颜色：蓝色
- 供电10...30 VDC
- 2m电缆

接线图



技术数据

型号	LEDBSW
货号	3079204
信号和显示数据	
目的	图像处理
功能	Spotlight
发光模式	蓝
波长	465...485 nm
LED使用寿命(L70)	50000 h
颜色1特征	蓝
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压	10...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 360 mA
每种灯色最大电流消耗	360 mA
机械数据	
设计	光滑圆柱
尺寸	Ø 29.5 x 95.6 mm
外壳材料	金属, 阳极化铝
Window material	玻璃, 明确
电气连接	线缆, 2 m, PVC
线圈数量	3
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE

功能原理

精确照明