



# LEDRSW 视觉系统 – Spotlight



## 特点

- 防护等级IP67
- 颜色：红色
- 供电10...30 VDC
- 2m电缆

## 接线图



## 技术数据

型号	LEDRSW
货号	3079206
<b>信号和显示数据</b>	
目的	图像处理
功能	Spotlight
发光模式	红
波长	620...630 nm
LED使用寿命(L70)	50000 h
颜色1特征	红
特殊特性	耐冲洗
<b>电气数据</b>	
工作电压	10...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 360 mA
每种灯色最大电流消耗	360 mA
<b>机械数据</b>	
设计	光滑圆柱
尺寸	Ø 29.5 x 95.6 mm
外壳材料	金属, 阳极化铝
Window material	玻璃, 明确
电气连接	线缆, 2 m, PVC
线圈数量	3
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67
<b>测试/认证</b>	
认证	CE

## 功能原理

精确照明