


K80LGRAL1YPQ
LED信号灯 – 带报警音的塔灯




技术数据

型号	K80LGRAL1YPQ
货号	3079484
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	绿 红 黄
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启
颜色2特征	红
颜色3特征	黄
声信号	连续音, 95 dB
电气数据	
工作电压U _B	18...30 VDC
额定直流工作电流I ₀	≤ 40 mA
每种灯色最大电流消耗	40 mA
蜂鸣器最大电流消耗	40 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K80L
尺寸	136.6 x 80.9 x 66.7 mm
外壳材料	塑料, PC, 黄
Window material	丙烯酸, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC

特点

- LED灯全角度可见
- 连续信号：95dB
- 单独控制
- 防护等级IP50
- 多色：绿 (COL 1) / 红 (COL 2) / 黄 (COL 3)
- M12x 1，5芯针头接插件
- 工作电压18...30 VDC

接线图




技术数据

线圈数量	5
工作温度	-20...+50 °C
防护等级	IP50
测试/认证	
认证	CE

附件

SMBDX80DIN	3077161
------------	---------

用于DIN导轨安装的背板，适用于
CP80, DX80, K80, Q80系列 -20...
90 °C



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	连接线缆，M12母头接插件，直式5针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证



	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，M12母头接插件，弯式5针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证
--	---------------	---------	---

