


P4OR-BCBDOC

视觉系统 – 带有集成分析功能的照相机




技术数据

型号	P4OR-BCBDOC
货号	3079913
相机数据	
功能	多功能
Resolution	640 × 480 像素
电气数据	
工作电压	10...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 650 mA
通信协议	EtherNet/IP Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232
输出性能	常开触点, PNP/NPN
通电显示	LED指示灯, 绿
开关状态指示	LED指示灯, 绿
故障显示	LED指示灯, 红
机械数据	
设计	方型, P4
尺寸	124.5 x 66.8 x 34.3 mm
外壳材料	金属, 铝
电气连接	接插件, M12 × 1, 12线
工作温度	0...+50 °C
防护等级	IP20
测试/认证	
认证	CE

特点

- 全部功能, AREA, EDGE / GEO
- 1/3" CCD, 640x480 像素
- 256灰度值
- 通用型传感器具有较长的检测范围
- AREA功能
- EDGE功能
- GEO功能
- 可读条形码
- OCR/OCV 功能
- 雾气监测

接线图



功能原理

The camera system PresencePLUS P4 consists of a camera with an integrated processing unit. Lens, lighting and connection cable are to be ordered separately. Freeware and firmware updates are available for download on: www.bannerengineering.com

附件

尺寸图	型号	货号	
	P4C06	3073491	供电，M12孔头，12针，1.83m
	BNC06	3067458	轴向BNC连接电缆，1.83米
	STP07	3069985	RJ45 Ethernet数据线, 2.13m