


WLC90WGL8Q
LED区域光源 – 装在金属外壳中




技术数据

型号	WLC90WGL8Q
货号	3086533
信号和显示数据	
目的	LED状态指示灯
功能	光线区域
发光模式	白
Color temperature	6000...+7100 K
Luminous flux lumen	700 lm
Aperture angle degree	8 °
光束角	8°
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	两阶段
颜色1特征	白, 永久开启, 700 lm
特殊特性	耐化学品 耐冲洗 耐化学品
电气数据	
工作电压U ₀	12...30 VDC
额定直流工作电流I ₀	≤ 850 mA
Input power	10.2 W
机械数据	
级联	否
设计	方型, WLC90
尺寸	91 x 110 x 28.2 mm
外壳材料	金属, 铝
Window material	玻璃, 明确
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC

特点

- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: borosilicate glass
- Opening angle: 8°
- Mounted via 4 × 1/4"-20 UNC screws
- 颜色：白色
- 内部温度调节
- M12 × 1 male connector, 4-pin, side outlet

接线图



功能原理

高效节能的LED工作灯，非常适合工业应用。白天现场色温在6,000-7100 K之间。通量为700lumen。达到应用的电源(10..30 VDC)设备立即运行。
光通量
工作灯可选 8°, 15°, 30° 扩散角。




技术数据

线圈数量	4
工作温度	-40...+70 °C
储藏温度	-40...+70 °C
防护等级	IP67 IP68 IP68
测试/认证	
认证	CE, UL

附件

SMBAMS70AS	3012127	LMBWLC90PT	3086466
安装支架，直角，不锈钢，用于 WLC90 工作灯、 螺杆工具包		安装支架，直角，不锈钢，两部分，双向旋转，用于 WLC90 工作灯、 含 螺杆工具包	

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKH4.5-2/TFG	6933455	连接线缆，M12母头接插件（直式，5针），不锈钢联接螺母，线缆长度2 m，护套材质TPE，灰色；适用温度范围-40...+105 °C
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	连接线缆，M12母头接插件，直式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证