



# CL50GYRALS4PQP LED显示 - 塔灯



## 特点

- 带有遥控装置的 LED 塔灯
- 单独控制
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- 防护等级IP67
- M12针头线缆
- 工作电压10...30 VDC
- 蜂鸣器：密封、断续提示音，最大强度 94 dB

## 接线图



## 功能原理

多色多功能音响信号装置  
 坚固耐用、价格适中的LED塔灯，便于安装  
 便于操作指导和监控系统状态的显示  
 多达3种颜色显示。  
 紧凑型设计，无需控制器  
 未装备  
 接线图显示PNP输入配置。设备随附了有关连接详情的说明书。

## 技术数据

型号	CL50GYRALS4PQP
货号	3086600
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	绿 黄 红
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启, 72 lm
颜色2特征	黄, 永久开启, 30 lm
颜色3特征	红, 永久开启, 38 lm
声信号	断续, 94 dB
<b>电气数据</b>	
工作电压	18...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	100 mA
蜂鸣器最大电流消耗	35 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 10 ms
<b>机械数据</b>	
级联	否
设计	光滑圆柱, CL50
尺寸	Ø 50 x 168.2 mm
外壳材料	塑料, ABS/聚碳酸酯, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件电缆, M12 x 1, 0.15 m, PVC
线圈数量	5
工作温度	-20...+50 °C

## 技术数据

相对湿度	0...95 %
------	----------

防护等级	IP67
------	------

### 测试/认证

认证	CE, UL 认证
----	-----------