


# WLB32ZC570PBQMEF

## LED线性光源 – 装在金属外壳中



### 特点

- 级联
- ON/OFF开关
- 工作电压:90...264 VAC
- 供货包括特制电源线, 仅用于德国, 法国, 南韩, 荷兰, 波兰, 西班牙和土耳其
- 颜色: 白色

### 功能原理

高效节能的LED工作灯, 非常适合工业应用。白天现场色温在5000-10000K之间。尽管它为非常明亮的LED新技术, 但仍没有眩光。可轻松地将这些灯呈菊花链状连接起来, 这样便可通过DIP开关将每个灯关闭或调节为50%的亮度。该新技术所提供的能源效率比类似灯高40%。


这些具有金属外壳的坚固耐用灯适用于各种应用, 例如用作机器或工作照明。可通过磁性支架或可脱卸支架来完成装配。工作灯具有四种不同的长度。对于AC变体, 提供了各种特定于国家/地区的接插件。

### 技术数据


|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 型号                            | WLB32ZC570PBQMEF |
| 货号                            | 3089950          |
| <b>信号和显示数据</b>                |                  |
| 目的                            | LED状态指示灯         |
| 功能                            | 线性光              |
| 发光模式                          | 白                |
| Color temperature             | 4700...+5300 K   |
| Luminous flux lumen           | 1200 lm          |
| LED使用寿命(L70)                  | 50000 h          |
| 可调光                           | 两阶段              |
| 颜色1特征                         | 白, 永久开启, 1500 lm |
| <b>电气数据</b>                   |                  |
| 工作电压 <sub>U<sub>B</sub></sub> | 90...264 VAC     |
| <b>机械数据</b>                   |                  |
| 级联                            | 是                |
| 设计                            | 方型, WLB32        |
| 尺寸                            | 580 x 32 x 46 mm |
| 外壳材料                          | 金属, 铝            |
| Window material               | 聚碳酸酯, 直反式        |
| 电气连接                          | 接插件, PVC         |
| 线圈数量                          | 3                |
| 工作温度                          | -25...+45 °C     |
| 防护等级                          | IP50             |
| <b>测试/认证</b>                  |                  |
| 防冲击性                          | 15 g (11 ms)     |
| 认证                            | CE, UL           |

## 附件

**LMBWLB32** **3090623**  
 WLB32 工作指示灯用可脱卸支架，包含在 WLB92 的交付范围内





**LMBWLB32MAG** **3087851**  
 WLB32 工作指示灯用可脱卸支架，用于安装在金属表面上



**LMBWLB32-180S** **3087852**  
 WLB32 工作指示灯用可脱卸支架，最大可旋转 180 度

## 附件

| 尺寸图   | 型号           | 货号      |   |
|---|--------------|---------|---|
|   | LQMAC-306EF  | 3086709 | 连接线缆，3芯，CEE7/7接插件（IEC E/F），专供德国，法国，韩国，荷兰，波兰，西班牙，土耳其 |
|  | LQMAC-306    | 3086779 | 3芯绞合连接线   |
|  | LQMAEC-306SS | 3085580 | 可选项级联WLB32灯的延长线缆，长1.83m                             |