


WL50SWSSL20PWMQ

LED聚光灯 – 通过PWM调节聚光灯明暗




技术数据

型号	WL50SWSSL20PWMQ
货号	3090460
信号和显示数据	
目的	LED状态指示灯
功能	Spotlight
发光模式	白
Color temperature	5000...+8300 K
Luminous flux lumen	270 lm
Aperture angle degree	20°
光束角	20°
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	PWM
颜色1特征	白, 永久开启, 270 lm
特殊特性	耐化学品 耐冲洗 耐化学品
电气数据	
工作电压U ₀	12...30 VDC
额定直流工作电流I ₀	≤ 400 mA
Input power	1.7 W
机械数据	
级联	否
设计	执行器, WL50S
尺寸	Ø 56 x 71.1 mm
外壳材料	金属, 不锈钢
Window material	聚碳酸酯, 明确
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC

特点

- 工作电压:12...30 VDC
- 防护等级IP69K
- 不锈钢外壳
- 颜色：白色
- M12 x 1接插件
- 通过PWM输入可调光

接线图



功能原理

高效节能的LED工作灯，非常适合工业应用。IP69K防护等级产品可用在一些需要有光亮以及相同照度的应用场合。现有产品的电气连接有M12x1的接插件和接线端子两种形式。在某些机型上，在针脚4上应用PWM信号可连续调节光输出。

技术数据

线圈数量	5
工作温度	-20...+50 °C
储藏温度	-40...+70 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
认证	CE

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	连接线缆，M12母头接插件，直式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证