


# SG-TL70-W

## LED显示 – 模块化信号塔灯

### 色彩段



### 技术数据


型号	SG-TL70-W
货号	3092215
<b>信号和显示数据</b>	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	白
Color temperature	5000 K
Luminous flux lumen	125 lm
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	白, 可通过DIP开关设置, 125 lm
<b>电气数据</b>	
工作电压	12...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 420 mA
每种灯色最大电流消耗	420 mA
典型响应时间	< 180 ms
<b>机械数据</b>	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL70
尺寸	Ø 70 x 50 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP65

### 特点

- 黑色塑料外壳
- 防护等级IP65 (已安装)
- 单色: 白
- 常亮和闪烁功能之间可互相切换
- 工作电压:12...30 VDC
- 输入: PNP/NPN

### 功能原理

坚固耐用的多功能塔灯, 种类丰富, 易于安装。每座塔可由 5 个色彩段组成, 还可选配蜂鸣器。所有色彩段可通过DIP开关配置。共有5种颜色, 蓝色 (B)、绿色 (G)、红色 (R)、黄色(Y)和白色 (W), 可任意组合使用。各段的配置可以随后进行修改, 还可添加更多的段。通过基本模块可选择各个端口。



技术数据

测试/认证

认证 CE, UL 认证

附件

尺寸图	型号	货号	
	B-TL70-5	3092223	TL70 底板, 黑色, 电缆, 5针, 2m, 可连接 4 个部分
	B-TL70-8	3092224	TL70 底板, 黑色, 电缆, 8针, 2m, 可连接 6 个部分
	B-TL70-Q5	3092226	TL70 底板, 黑色, 插接件, 5针, M12 x 1, 可连接 4 个部分
	B-TL70-Q8	3092227	TL70 底板, 黑色, 插接件, 8针, M12 x 1, 可连接 6 个部分