


B-TL70-Q5

LED显示 – 模块化信号塔灯

基本模块




技术数据

| | |
|----------------|---------------------------|
| 型号 | B-TL70-Q5 |
| 货号 | 3092226 |
| 信号和显示数据 | |
| 目的 | LED 指示灯 |
| 功能 | 塔灯 |
| 可调光 | 否 |
| 电气数据 | |
| 工作电压 | 12...30 VDC |
| 每种灯色最大电流消耗 | 420 mA |
| 输入类型 | 双极性(PNP/NPN) |
| 典型响应时间 | < 180 ms |
| 机械数据 | |
| 级联 | 否 |
| 设计 | 光滑圆柱, TL70 |
| 尺寸 | Ø 70 x 47.5 mm |
| 外壳材料 | 塑料, PC, 黑 |
| 电气连接 | 接插件, M12 x 1, 0.15 m, PVC |
| 线圈数量 | 5 |
| 工作温度 | -40...+50 °C |
| 相对湿度 | 0...95 % |
| 防护等级 | IP65 |
| 测试/认证 | |
| 认证 | CE, UL 认证 |

特点


- 黑色塑料外壳
- 防护等级IP65
- EMI和RFI防护
- M12 x 1 接插件, 5针
- 低温元件包含在交货中
- 工作电压:12...30 VDC
- 输入 : PNP/NPN
- 通过DIP开关调节

接线图



功能原理

坚固耐用的多功能塔灯，种类丰富，易于安装。每座塔可由 5 个色彩段组成，还可选配蜂鸣器。所有色彩段可通过DIP开关配置。共有5种颜色，蓝色 (B)、绿色 (G)、红色 (R)、黄色 (Y) 和白色 (W)，可任意组合使用。各段的配置可以随后进行修改，还可添加更多的段。通过基本模块可选择各个端口。接线图显示pnp管脚配置。





附件

| 尺寸图 | 型号 | 货号 | |
|-----|---------------|---------|---|
| | RKC4.5T-2/TEL | 6625016 | 线缆连接, 孔头 M12、直角; 5 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看see www.turck.com |
| | WKC4.5T-2/TEL | 6625028 | 连接线缆, 孔头 M12、弯角; 5 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看see www.turck.com |

附件

| 尺寸图 | 型号 | 货号 | |
|-----|-----------|---------|----------------|
| | SG-TL70-G | 3092211 | TL70色彩段, 颜色: 绿 |
| | SG-TL70-Y | 3092212 | TL70色彩段, 颜色: 黄 |
| | SG-TL70-R | 3092213 | TL70色彩段, 颜色: 红 |
| | SG-TL70-B | 3092214 | TL70色彩段, 颜色: 蓝 |

| 尺寸图 | 型号 | 货号 | |
|---|-----------|---------|----------------|
|  | SG-TL70-W | 3092215 | TL70色彩段, 颜色: 白 |
|  | SG-TL70-A | 3092221 | TL70音频段, 黑 |